

**FLUKE®**

# Fluke 365: Multimetro a pinza AC/DC a vero valore RMS

Multimetri resistenti  
ideali da utilizzare in  
condizioni di difficile accesso

Il Fluke 365 è un nuovo, innovativo multimetro a pinza, che offre un toroide sottile e di piccole dimensioni per un facile accesso a cavi particolarmente intricati. Grazie al toroide staccabile collegato allo strumento con un cavo flessibile, l'accesso ai cavi e la visualizzazione del display non sono mai stati così facili. Il Fluke 365 misura la corrente fino a 200 A AC e DC a vero valore RMS.

**New**



**True  
RMS**



## Dati tecnici

### Capacità di misura

- 200 A per misure di correnti AC e DC con ganascia staccabile
- 600 V per misure di tensione AC e DC
- Corrente e tensione AC a vero valore RMS per misure accurate dei segnali non lineari
- Misura della resistenza a 6000  $\Omega$  con rilevamento di continuità

### Caratteristiche

- Ganascia staccabile per un pratico accesso ai cavi e una migliore visibilità del display
- La torcia integrata per l'illuminazione che permette una facile identificazione dei cavi
- Classe di sicurezza CAT III 600 V
- Il design compatto ed ergonomico ne consente l'utilizzo indossando anche le attrezzature di protezione personale
- L'elaborazione del segnale di livello avanzato ne consente l'impiego in ambienti elettricamente rumorosi garantendo misure stabili
- Il display retroilluminato di grandi dimensioni e di facile lettura, imposta automaticamente la gamma di misura corretta, in questo modo non è più necessario cambiare la posizione del settore durante le misure
- Garanzia di tre anni
- Borsa morbida

## Specifiche

Fluke 365	Gamma	Risoluzione	Precisione
Corrente AC	200 A	0.1 A	2 % ± 5 punti
Corrente DC	200 A	0.1 A	2 % ± 5 punti
Tensione AC	600 V	0.1 V	2 % ± 5 punti
Tensione DC	600 V	0.1 V	2 % ± 5 punti
Resistenza	6000 Ω	0.1 Ω	1 % ± 5 punti
Vero RMS		•	
Continuità		•	
Hold		•	
Retroilluminazione		•	
Torcia		•	
Capacità diametro		17 mm	
Classe di sicurezza		CAT III 600 V	

### Informazioni per l'ordine

365 vero valore RMS AC/DC  
Multimetro a pinza

#### Include

Multimetro a pinza, puntali,  
borsa morbida, manuale d'uso.

**Fluke.** *Keeping your world up and running.®*

**Fluke Europe B.V.**  
P.O. Box 1186  
5602 BD Eindhoven  
The Netherlands  
Web: [www.fluke.eu](http://www.fluke.eu)

**For more information call:**  
In Europe/M-East/Africa +31 (0)40 2 675 200  
or Fax +31 (0)40 2 675 222

**Fluke Italia S.r.l.**  
Viale Lombardia 218  
20047 Brugherio  
Italia

Tel.: 039 28 97 31  
Fax: 039 28 73 556  
E-mail: [info@it.fluke.nl](mailto:info@it.fluke.nl)  
Web: [www.fluke.it/clamps](http://www.fluke.it/clamps)

© 2010 Fluke Corporation.  
Tutti i diritti riservati.  
Pub\_ID: 11710-ita

Dati passibili di modifiche senza preavviso.