

365 True-RMS AC/DC-stroomtang

Robuuste meters voor
moeilijk toegankelijke draden

De Fluke 365 is een nieuwe, innovatieve Fluke-stroomtang, met een dunne, kleine bek die gemakkelijk kan worden aangebracht rond dicht opeen gepakte draden. De afneembare bek aan een flexibel meetsnoer maakt de toegang tot draden en het aflezen van het display gemakkelijker dan ooit tevoren. De Fluke 365 meet stroom tot 200 A AC en DC door middel van True-RMS-meting.

Nieuw



Technische gegevens

Meetbereik

- 200 A AC- en DC-stroommeting met afneembare bek
- 600 V AC en DC-spanningsmeting
- True-RMS AC-spanning en -stroom voor nauwkeurige metingen bij niet-lineaire signalen
- 6000Ω-weerstandsmeting met doorbeltest

Kenmerken

- Dankzij de afneembare bek eenvoudiger toegang tot draden en gemakkelijker aflezen van het display
- De ingebouwde zaklamp zorgt voor gemakkelijke verlichting en identificatie van draden
- Veiligheidsspecificatie CAT III 600 V
- Door de compacte vormgeving ligt de stroomtang goed in de hand en kunt u hem gebruiken wanneer u persoonlijke beschermingsmiddelen draagt.
- Geavanceerde signaalverwerking voor gebruik in omgevingen waar elektrische storingen voorkomen, resulterend in stabiele meetwaarden
- Het grote, eenvoudig af te lezen display met achtergrondverlichting stelt automatisch het juiste meetbereik in, zodat u tijdens het verrichten van metingen de stand van de bereikschakelaar niet hoeft te wijzigen.
- Drie jaar garantie
- Draagtas

Specificaties

Fluke 365	Bereik	Resolutie	Nauwkeurigheid
AC-stroom	200 A	0.1 A	2 % ± 5 digits
DC-stroom	200 A	0.1 A	2 % ± 5 digits
AC-spanning	600 V	0.1 V	2 % ± 5 digits
DC-spanning	600 V	0.1 V	2 % ± 5 digits
Weerstand	6000 Ω	0.1 Ω	1 % ± 5 digits
True-RMS		•	
Doorbelttest		•	
Hold		•	
Achtergrondverlichting		•	
Zaklamp		•	
Max. draaddiameter		17 mm	
Veiligheidsclassificatie		CAT III 600 V	

Bestelinformatie

365 True-RMS-AC/DC-stroomtang

Inclusief

Stroomtang, meetnoeren, draagtas, gebruikershandleiding.

Fluke. *Keeping your world up and running.*[®]

Fluke Europe B.V.
P.O. Box 1186
5602 BD Eindhoven
The Netherlands
Web: www.fluke.eu

For more information call:
In Europe/M-East/Africa +31 (0)40 2 675 200
or Fax +31 (0)40 2 675 222

Fluke Nederland B.V.
Postbus 1337
5602 BH Eindhoven
Nederland

Tel.: (040) 267 51 00
Fax: (040) 267 51 11
E-mail: info@fluke.nl
Web: www.fluke.nl/clamps

©2010 Fluke Corporation.
Alle rechten voorbehouden.
Pub_ID: 11710-dut

Wijzigingen zonder voorafgaande kennisgeving voorbehouden.