



Acer Chromebook Spin 511

(R753TN-C3ZS)



- Prozessor: Intel® Celeron® N5100
- Display: 11,6" Multi-Touch HD IPS
- Arbeitsspeicher: 8 GB LPDDR4X RAM
- Massenspeicher: 64 GB eMMC
- Grafikkarte: Intel® UHD Graphics
- Betriebssystem: Google Chrome OS Education





Acer R753TN-C3ZS

SPEZIFIKATIONEN



Bestellinformationen

Serie	Acer Chromebook Spin 511
Modellbezeichnung	R753TN-C3ZS
Artikelnummer	NX.A90EG.006
EAN	4710886792581
Kurzbeschreibung	11,6" Multi-Touch HD IPS / Intel® Celeron® N5100 / 8 GB LPDDR4X RAM / 64 GB eMMC / Intel® UHD Graphics / Google Chrome OS Education / Schwarz

Betriebssystem

Betriebssystem	Google Chrome OS Education
----------------	----------------------------

Gehäuse

Gehäuse / Farbe	Schwarz
Serviceklappe	-
Abmessungen	296 x 206 x 21,1 mm (B x T x H)
Gewicht	1,31 Kg
Passiv gekühlt (lüfterlos)	Ja

Display

Displaygröße	11,6 Zoll (29,46 cm)
Display-Typ	Acer CineCrystal™ Multi-Touch HD IPS Display mit LED-Backlight
Display-Auflösung in Pixel	1.366 x 768
Seitenverhältnis	16:9

Prozessor und Chipsatz

Prozessor	Intel® Celeron® Prozessor N5100
Taktfrequenz	1,10 GHz (Bis zu 2,80 GHz Turbo-Boost)
Cache	4 MB
Anzahl Prozessorkerne / Threads	4 / 4
Chipsatz	Integrated SOC

Speicher und Laufwerke

Arbeitsspeicher	8 GB LPDDR4X RAM
Arbeitsspeicherbelegung	1 x 8 GB LPDDR4X RAM (onboard)
Maximaler Arbeitsspeicher	Onboard-Arbeitsspeicher (nicht austauschbar oder aufrüstbar)
Massenspeicher	64 GB eMMC
Optisches Laufwerk	-

Grafikkarte

Grafikkarte	Intel® UHD Graphics
-------------	---------------------

Verbindungen

LAN	-
Wireless LAN	Intel® Dual Band Wireless-Gigabit-AX, 802.11 ax/ac/a/b/g/n
Wireless WAN / SIM-Karte	-
Wireless Gigabit	-
Bluetooth	Bluetooth® 5.1
NFC	-

IO Anschlüsse

HDMI	-
VGA	-
Displayport	Ja (über USB Type-C)
Thunderbolt	-
USB 3.2	4x (2x Type-A Gen 1, 2x Type-C Gen. 1)
USB 3.1	-
USB 3.0	-
USB 2.0	-
Ethernet (RJ-45)	-
Kartenleser	MicroSD-Kartenleser
Audio Anschluss	1x Lautsprecher/Kopfhörer/Line-out (unterstützt Headsets mit integriertem Mikrofon)
Docking Anschluss	Ja (Acer USB-Type-C-Dock kompatibel)

Eingabe

Tastatur	Acer FineTip Tastatur (74-/75-/79-Tasten)
Tastaturlayout	Deutsch (QWERTZ)
Tastatur hintergrundbeleuchtet	-
Touchpad	Multi-Gesture Touchpad

Sicherheit

Fingerprintsensor	-
TPM	TPM Modul
Kensington Schloss	Ja
Sicherheitssoftware	-



Acer R753TN-C3ZS

SPEZIFIKATIONEN

Audio und Video

Audio	High Definition Audio Support
Lautsprecher	Zwei eingebaute Stereo-Lautsprecher
Mikrofon	Eingebautes Mikrofon
Webcam	HD Webcam

Akku und Netzteil

Akku	Li-Ion Akku (4 Zellen / 3220 mAh / 48 Wh)
Akkulaufzeit	Bis zu 12 Stunden
Netzteil	45W AC-Netzteil (USB Type C Adapter)
Akku fest verbaut	Ja

Zertifikate

EnergyStar®	Ja
-------------	----

Garantie

Garantie	2 Jahre Einsende-/Rücksendeservice
----------	------------------------------------

Logistik

Menge pro Layer	30
Menge pro Europalette	120
Menge pro Tower	240

Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Produkte, kann dieses Datenblatt auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. Die Verfügbarkeit kann von Region zu Region variieren. Acer haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen. Copyright 2020 Acer Computer GmbH, Deutschland. Alle Rechte vorbehalten. Acer und das Acer-Logo sind eingetragene Warenzeichen der Acer Incorporated. Microsoft und Windows sind eingetragene Warenzeichen der Microsoft Corporation. Intel und Pentium sind eingetragene Warenzeichen der Intel Corporation. Alle sonstigen genannten oder anders erkennbaren Marken, eingetragenen Waren- und/oder Dienstleistungsmarken sind das Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. Alle genannten Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers.