



# Acer Chromebook 317

(CB317-1HT-P96U)



- Prozessor: Intel® Pentium® N6000
- Display: Acer CineCrystal™ Multi-Touch Full HD IPS Display
- Arbeitsspeicher: 8 GB LPDDR4X RAM
- Massenspeicher: 128 GB eMMC
- Grafikkarte: Intel® UHD Graphics
- Betriebssystem: Google Chrome OS



Backlit Keyboard



## Acer CB317-1HT-P96U

## SPEZIFIKATIONEN



### Bestellinformationen

Serie	Acer Chromebook 317
Modellbezeichnung	CB317-1HT-P96U
Artikelnummer	NX.AYBEG.001
EAN	4710886669708
Kurzbeschreibung	Acer CineCrystal™ Multi-Touch Full HD IPS Display / Intel® Pentium® N6000 / 8 GB LPDDR4X RAM / 128 GB eMMC / Intel® UHD Graphics / Google Chrome OS / Grau

### Betriebssystem

Betriebssystem	Google Chrome OS
----------------	------------------

### Gehäuse

Gehäuse / Farbe	Grau
Serviceklappe	-
Abmessungen	401,2 x 267,1 x 22,5 mm (B x T x H)
Gewicht	2,2 Kg
Passiv gekühlt (lüfterlos)	-

### Display

Displaygröße	17,3 Zoll (43,94 cm)
Display-Typ	Acer CineCrystal™ Multi-Touch Full HD IPS Display mit LED-Backlight
Display-Auflösung in Pixel	1.920 x 1.080
Seitenverhältnis	16:9

### Prozessor und Chipsatz

Prozessor	Intel® Pentium® Prozessor N6000
Taktfrequenz	1,10 GHz (Bis zu 3,30 GHz Turbo-Boost)
Cache	4 MB
Anzahl Prozessorkerne / Threads	4 / 4
Chipsatz	Integrated SOC

### Speicher und Laufwerke

Arbeitsspeicher	8 GB LPDDR4X RAM
Arbeitsspeicherbelegung	1 x 8 GB LPDDR4X RAM (onboard)
Maximaler Arbeitsspeicher	-
Massenspeicher	128 GB eMMC
Optisches Laufwerk	-

### Grafikkarte

Grafikkarte	Intel® UHD Graphics
-------------	---------------------

### Verbindungen

LAN	-
Wireless LAN	Intel® Dual Band Wireless-Gigabit-AX, 802.11 ax/ac/a/b/g/n
Wireless WAN / SIM-Karte	-
Wireless Gigabit	-
Bluetooth	Bluetooth® 5.1
NFC	-

### IO Anschlüsse

HDMI	-
VGA	-
Displayport	-
Thunderbolt	-
USB 3.2	2x
USB 3.1	2x (Type-C Gen. 1)
USB 3.0	-
USB 2.0	-
Ethernet (RJ-45)	-
Kartenleser	MicroSD-Kartenleser
Audio Anschluss	1x Lautsprecher/Kopfhörer/Line-out (unterstützt Headsets mit integriertem Mikrofon)
Docking Anschluss	-

### Eingabe

Tastatur	Acer FineTip Tastatur (95-/96-/99-Tasten)
Tastaturlayout	Deutsch (QWERTZ)
Tastatur hintergrundbeleuchtet	Ja
Touchpad	Multi-Gesture Touchpad

### Sicherheit

Fingerprintsensor	-
TPM	TPM Modul
Kensington Schloss	-
Sicherheitssoftware	-



## Acer CB317-1HT-P96U

## SPEZIFIKATIONEN

### Audio und Video

Audio	High Definition Audio Support
Lautsprecher	Zwei eingebaute Stereo-Lautsprecher
Mikrofon	Eingebautes Mikrofon
Webcam	HD-Webcam

### Akku und Netzteil

Akku	Li-Ion Akku (4 Zellen / 56 Wh)
Akkulaufzeit	Bis zu 10 Stunden
Netzteil	45W AC-Netzteil (USB Type C Adapter)
Akku fest verbaut	Ja

### Garantie

Garantie	2 Jahre Einsende-/Rücksendeservice
----------	------------------------------------

### Logistik

Menge pro Layer	24
-----------------	----

Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Produkte, kann dieses Datenblatt auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. Die Verfügbarkeit kann von Region zu Region variieren. Acer haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen. Copyright 2020 Acer Computer GmbH, Deutschland. Alle Rechte vorbehalten. Acer und das Acer-Logo sind eingetragene Warenzeichen der Acer Incorporated. Microsoft und Windows sind eingetragene Warenzeichen der Microsoft Corporation. Intel und Pentium sind eingetragene Warenzeichen der Intel Corporation. Alle sonstigen genannten oder anders erkennbaren Marken, eingetragenen Waren- und/oder Dienstleistungsmarken sind das Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. Alle genannten Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers.