

**MULTILUBE**

Viide: 10703

**1. Üldine kirjeldus**

CRC Multilube on läbipaistev, ajutise sinise alatooniga mitmeotstarbeline üldkasutatav määrdeaine nii koju, kui garaaži. See nakkub tugevalt aluspinnaga, ei tilgu, on hea läbitungivusega, kannatab kõrget rõhku ja on suurepärase veetõrjuvusega.

**2. Omadused**

- Suurepärase veekindlus.
- Säilitab toime laias temperatuurivahemikus.
- Väga madala hõõrdumiskoeffitsiendiga.
- Vähendab liikumise katkendlikkusest tingitud probleeme.
- Tagab pikaajalise määrimisvälba.
- Ohutu kõikidele metallpindadele, ei jäta plekke.
- Ohutu enamikele plast- ja kummist materjalidele ning kattekihtidele. Tundlikel või pingeolekus materjalidel tuleb enne kasutamist testida.

**3. Rakendusvaldkond**

- Mehaanilised osad.
- Käsitlemisseadmed.
- Ketid.
- Laagrid.
- Raudteeseadmed.
- Põllumajandusseadmed.
- Tööpindade õlitamine/määrimine.

**MULTILUBE**

Viide: 10703

- Juhtreksid.
- Hinged.
- Kaablid.

**4. Juhised**

- Mitte segada teiste toodetega.
- Kanna puhtale kuivale pinnale.
- Kanna peale õhuke ühtlane kiht.
- Paremaks imbumiseks lase vahendil mõni minut toimida.
- Ära kasuta pingestatud seadmetel.
- Jääkide või liigse vahendi eemaldamiseks kasuta CRC puhastusaineid.
- **Ohutuskaart (MSDS) vastavalt EC määrusele nr 1907/2006 Art.31 (koos parandustega) on kättesaadav kõikidele CRC toodetele.**

**5. Tüüpilised tooteandmed (ilma propellendita)**

Appearance	viskoosne vedelik
Color	sinine
Odour	lahusti
Density	0.80 g/cm <sup>3</sup> (@ 20°C)
Flash Point	< 0 °C
Density active product	0.87 (@ 25°C)
Flash point active product	230 °C (Open Cup)
Dynamic viscosity active product	1894 mPa.s (@ 40°C)
4-ball wear active product	0.25 mm <sup>2</sup>
Operating temperature active product	-35 -> 200 °C

**6. Pakend**

Aerosool	12x100 ML
	12x300 ML
	12x50 ML
	12x500 ML
	24x50 ML
	6x500 ML



**MULTILUBE**

Viide: 10703

Kõik käesolevas publikatsioonis esitatud seisukohad põhinevad teeninduskogemusest ja/või laboratoorsetest testidest. Seadmete ja tingimuste laia skaala tõttu ning kaasatud inimefaktori prognoosimatuse tõttu soovime testida oma tooteid enne kasutuselevõtmist konkreetsel kasutuskohal. Kõik nõuanded on esitatud heas usus, kuid ei hõlma otsest ega kaudset garantiid. Praegusel hetkel võib see tehniline andmeleht olla juba üle vaadatud näiteks õigusaktide, komponentide saadaoleku ja äsjaomandatud kogemuste osas. Selle tehnilise andmelehe uusim ja ainus kehtiv variant saadetakse Teile sellekohase palve esitamisel, soovi korral saate sellega tutvuda ka meie veebilehel: [www.crcind.com](http://www.crcind.com). Soovitame Teil selle toote jaoks end meie veebilehel registreerida, nii jõuavad kõik tulevased uuendused ja ajakohatused Teieni automaatselt.

Versioon CRC\_RED-MULTILUBE-20090619

Kuupäev 19/06/2009



Manufactured by :  
**CRC Industries Europe bvba**  
Touwslagerstraat 1  
9240 Zele Belgium  
Tél.: (32)(0) 52/45.60.11 Fax : (32)(0) 52/45.00.34  
[www.crcind.com](http://www.crcind.com)

