

Supporto da soffitto per Televisione a schermo piatto - Multidirezionale - Palo da 2,5m a 2,9m

ID prodotto: FPCEILPTBLP



Questo supporto da soffitto per televisori compatibili con l'attacco VESA e di dimensioni comprese tra 32" a 75" è in grado di sostenere fino a 50 kg di peso. Senza occupare spazio su una parete o sul pavimento, consente di appendere al soffitto e ben in vista un televisore al plasma, LED o LCD a schermo piatto.

È l'ideale per l'utilizzo nelle sale d'attesa, negli ingressi o in altri ambienti con un soffitto alto.

Grazie all'asta telescopica, è possibile appendere un display alla distanza desiderata dal soffitto. Il supporto TV è quindi compatibile con ambienti di varie altezze. Realizzata in robusto acciaio, l'asta è prolungabile da 2,5 m a un massimo di 3 m, con un'estensione totale in altezza pari a 0,5 m.

Il supporto da soffitto per schermi piatti è compatibile con molti tipi di soffitto e consente di ruotare il televisore in modo da adattarsi a qualsiasi ambiente, dai soffitti spioventi (fino a 60 gradi) e inclinati a quelli orizzontali (piani), in modo che il display sia collocato sulla linea di visuale.

Il televisore può essere orientato secondo l'angolo di visione più comodo e inclinato fino a -25 gradi verso il pubblico sottostante per una visibilità eccellente. Il supporto completamente articolabile consente inoltre di orientare il display a +180/-180 gradi attorno all'asta senza l'impiego di utensili.

Basta fissare le staffe verticali fornite in dotazione con i ganci integrati sul retro del televisore per appenderlo in sicurezza al supporto da soffitto. Le regolazioni di livellamento di +/-3 gradi post-installazione garantiscono un posizionamento ideale dopo il montaggio.

Il prodotto FPCEILPTBLP è coperto da una garanzia StarTech.com di 3 anni e dal supporto tecnico gratuito a vita.

Certificazioni, report e compatibilità

Applicazioni

- Sospensione di un televisore a schermo piatto in un ambiente con soffitto alto
- Ideale per sale d'attesa e ingressi
- Intrattenimento e informazione degli ospiti

Caratteristiche

- Consente di risparmiare spazio appendendo al soffitto un TV a schermo piatto da 32" e 75"; supporta TV fino a un peso di 50 kg
- Asta lunga con estensione min-max da 2,5 a 3 m per un utilizzo versatile
- Il supporto TV da soffitto può ruotare di +60/-60 gradi per adattarsi a soffitti normali o spioventi
- Il supporto completamente articolabile consente di orientare il display di +180/-180 gradi attorno all'asta e di inclinarlo verso il basso di -25 gradi senza l'impiego di utensili
- Facile installazione grazie al design con struttura ad aggancio
- Il supporto a soffitto universale è compatibile con i TV LG, Samsung, Sony, Sharp e di altre marche (viti/distanziatori inclusi) e con gli schermi di fori VESA 200x200, 200x300, 200x400, 300x200, 300x300, 400x200, 400x300, 400x400, 600x200, 600x300,600x400

Hardware

Norme di garanzia	5 Years
Montabile a parete	No
Gestione cavi	Sì
N. di display supportati	1
Opzioni di montaggio	Montaggio a Soffitto
Modello(i) di fori VESA	200x200 mm
	200x300 mm
	200x400 mm
	300x200 mm

300x300 mm

400x200 mm

400x300 mm

400x400 mm

600x200 mm

600x300 mm

600x400 mm

Prestazioni

Specifiche generali	Post-Installation Leveling Adjustment: +/-3°
Capacità di carico	110.5 lb [50 kg]
Dimensioni minime display	32in
Dimensioni massime del display	75"
Video Wall	No
Fits Curved Display	Sì
Regolazione dell'altezza	Sì
Minimum Height	8.2 ft [2.5 m]
Altezza massima	9.8 ft [3 m]
Inclinazione	+0° / -25°
Orientamento/rotazione	Da +180° a -180° e
Anti-theft	No

Caratteristiche fisiche

Colore	Nero
Tipo enclosure	Acciaio



Lunghezza prodotto	26.8 in [68.0 cm]
Larghezza prodotto	17.1 in [43.5 cm]
Altezza prodotto	10.6 ft [3.2 m]
Peso prodotto	22.1 lb [10.0 kg]

Informazioni confezione

Package Length	4.2 ft [1.3 m]
Package Width	12.6 in [32.0 cm]
Package Height	4.5 in [11.5 cm]
Peso spedizione (confezione)	24.0 lb [10.8 kg]

Contenuto della confezione

Incluso nella confezione	asta e supporto per montaggio a soffitto
	asta centrale
	asta inferiore
	Supporto TV
	staffe verticali
	staffa orizzontale
	Viti M8x55 mm
	Viti M8x60 mm
	Dadi
	chiave
	chiave a brugola
	sagoma di montaggio
	viti M5x14 mm

Viti M6x14 mm

Viti M6x30 mm

Viti M8x30 mm

Viti M8x50 mm

rondelle rettangolari

distanziali piccoli

distanziali grandi

Viti

tasselli per calcestruzzo

rondelle tonde

Manuale di istruzioni

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.

