

## MULTILUBE

Nuoroda: 10703

### 1. Bendroji informacija

CRC Multilube - tai skaidrus daugiatakslis tepalas, laikinai paliekantis mėlyną atspalvį, skirtas universaliajam naudojimui garaže ir namų ūkyje. Jis tvirtai prilimpa prie pagrindo, nenulaša, gerai išsiskverbia, yra atsparus dideliame slėgiui ir puikiai atstumia vandenį.



### 2. Savybės

- Nepaprastai atsparus vandeniui.
- Veiksmingas esant labai plačioms temperatūros riboms.
- Užtikrina labai žemą trinties koeficientą.
- Sumažina sukibimo-praslydimo problemas.
- Užtikrina ilgalaikį tepimą.
- Saugus naudoti ant visų metalinių paviršių, nepalieka dėmių.
- Saugus ant daugumos gumų, plastikų ir įvairių dangų. Prieš naudodami, išbandykite ant jautrių ar įtemptų medžiagų.

### 3. Naudojimo sritys

- Mechaninės dalys.
- Krovimo įranga.
- Grandinės.
- Guoliai.
- Geležinkelio įranga.
- Žemės ūkio įrenginiai.
- Paviršių tepimas.

**MULTILUBE**

Nuoroda: 10703

- Kreipiamieji skersiniai.
- Vyriai/šarnyrai.
- Kabeliai.

**4. Nurodymai**

- Nemaišykite su kitais produktais.
- Naudokite ant švaraus, sauso paviršiaus.
- Purškite plona, lygia plėvele.
- Palaukite kelias minutes, kad priemonė gerai įsiskverbtų.
- Nenaudokite elektra varomiems įrenginiams.
- Norint pašalinti produkto likučius ar perteklių, panaudokite vieną iš CRC valiklių.
- **Voor alle CRC-producten is een veiligheidsgegevensblad (MSDS) volgens EC-reglementering N° 1907/2006 Art. 31 en amendementen verkrijgbaar.**

**5. Tipiniai produkto duomenys (be propelento)**

Appearance	klampus skystis
Color	mėlynas
Odour	tirpiklis
Density	0.80 g/cm <sup>3</sup> (@ 20°C)
Flash Point	< 0 °C
Density active product	0.87 (@ 25°C)
Flash point active product	230 °C (Open Cup)
Dynamic viscosity active product	1894 mPa.s (@ 40°C)
4-ball wear active product	0.25 mm <sup>2</sup>
Operating temperature active product	-35 -> 200 °C

**6. Pakuotė**

Aerozolis	12x100 ML
	12x300 ML
	12x50 ML
	12x500 ML
	24x50 ML
	6x500 ML





## MULTILUBE

Nuoroda: 10703

Visi šiame leidinyje esantys teiginiai yra pagrįsti naudojimo patirtimi ir (arba) laboratoriniais tyrimais. Labai įvairūs įrenginiai ir sąlygos apima ir nenuspėjamus žmogiškuosius veiksnius, todėl mes rekomenduojame išbandyti mūsų gaminius darbo vietoje prieš pradėdami juos naudoti. Visa informacija pateikiama sąžiningai, bet nesuteikiant jokios aiškios ar numanomos garantijos. Šis techninių duomenų žiniaraštis šiuo momentu jau gali būti pakeistas dėl tokių priežasčių kaip teisės aktai, sudedamųjų dalių prieinamumas ir naujai įgyta patirtis. Naujausia ir vienintelė galiojanti šio techninių duomenų žiniaraščio versija bus atsiųsta jums pateikus paprastą prašymą arba ją galima rasti mūsų tinklavietėje: [www.crcind.com](http://www.crcind.com) Mes rekomenduojame jums užsiregistruoti šioje tinklavietėje, kad bet kada ateityje galėtumėte automatiškai gauti atnaujintą šio gaminio žiniaraščio versiją.

Versija CRC\_RED-MULTILUBE-20090619

Data 19/06/2009



Manufactured by :  
**CRC Industries Europe bvba**  
Touwslagerstraat 1  
9240 Zele Belgium  
Tél.: (32)(0) 52/45.60.11 Fax : (32)(0) 52/45.00.34  
[www.crcind.com](http://www.crcind.com)

