

# C Wedge kit/parts, acid proof stainless steel

C Wedge 套件/部件, 耐酸不锈钢 | Keildichtungskit/-teile, Edelstahl | C Wedge kit/piezas, acero inoxidable aprueba de acido | Kit Wedge C/composants, acier inoxydable



C Wedge kit AISI 316



C Wedge 120 AISI 316



C Stayplate 120 AISI 316

CN	楔形紧块 / 隔层板	外部尺寸		重量		货号
		W (毫米)	W (英寸)	(千克)	(磅)	
DE	Keildichtung / Ankerscheibe	Außenmaße		Gewicht		Art.-Nr.
ES	Wedge / Placa de separación	Dim. externas		Peso		
FR	Wedge / Plaque de maintien	Dim. extérieures		Poids		N° d'article
EN	Wedge / Stayplate	External dimensions		Weight		
		W (mm)	W (in)	(kg)	(lb)	Art. No.
	<b>C Wedge kit AISI 316*</b>	120	4.724	0.65	1.443	<b>AWK2001201021</b>
	<b>C Wedge 120 AISI 316</b>	120	4.724	0.40	0.882	<b>5CRW000011340</b>
	<b>C Stayplate 120 AISI 316</b>	120	4.724	0.02	0.051	<b>ASP3001200021</b>


\* The Wedge kit includes one Roxtec Wedge 120, six Stayplates, one lubricant and installation instructions.

压紧套件包括一个洛克赛克120压紧件, 六块隔层板, 一个滑油和安装指导。


Das Keildichtungskit besteht aus einer Roxtec Keildichtung 120, sechs Ankerscheiben, einem Gleitmittelstift und einer Montageanleitung.

El Wedgekit incluye una unidad de compresión Roxtec wedge 120, seis placas de separación (stayplates), un lubricante e instrucciones de instalación.

Le kit wedge comprend 1 wedge Roxtec 120, 6 plaques de maintien, 1 lubrifiant et des instructions de montage.




Compressed  
压缩的 / Gespannt / Comprimido  
/ Serré



Uncompressed  
没有压缩的 / Entspannt / Descomprimido /  
Desserré

Pos	(mm)	(in)
d <sub>1</sub>	61	2.402
d <sub>2</sub>	70	2.756
h <sub>1</sub>	48	1.890
h <sub>2</sub>	32	1.260
c	SW 13	SW 0.512



C Wedge 120

Note: All dimensions are nominal values  
注意: 所有的尺寸都是参考值  
Achtung: alle angegebenen Maße sind Nominalwerte  
Nota: Todas las dimensiones son valores nominales  
N.B.: toutes les dimensions sont nominales