


Supporto a muro per TV fino a 80" (55Kg) - Staffa porta tv da parete - Braccio per tv extra lungo ideale per pareti in cartongesso - Sostegno per schermo piatto inclinabile senza viti, universale e robusto

ID prodotto: FPWHANGER



Questo supporto TV a parete senza montanti consente di montare in modo semplice e sicuro un display da 37" a 80" sulla parete senza dover allineare la staffa con i montanti. La struttura in acciaio è in grado di sostenere un display fino a 50 kg di peso e ne permette l'inclinazione per garantire l'allineamento dell'applicazione e dell'angolo di visione ideale.

Il design senza bisogno di montanti di questo supporto TV a parete universale consente di montare facilmente il TV su una parete in gesso o cartongesso di qualsiasi sala riunioni, ufficio o aula. È sufficiente scegliere la posizione di montaggio migliore e fissare la staffa di montaggio alla parete (con i chiodi in dotazione); non è necessario trapanare o cercare montanti. È comodo in ufficio e in ambienti con montanti in metallo. Il dispositivo di blocco a molla automatico incluso consente di montare e fissare il TV in posizione con estrema praticità.

Questo supporto TV a parete di basso profilo è perfetto per applicazioni di tipo segnaletica digitale, dove spazio ed estetica sono fattori importanti. Dotato di un profilo di 3 cm dalla parete, assicura un aspetto professionale e pulito.

Il supporto TV a parete consente di orientare il TV verso il pubblico. Grazie ai distanziatori inclusi da montare sulla parete, è possibile modificare l'angolo di inclinazione (0° / -5° ;) per un'esperienza di visione confortevole.

Il prodotto FPWHANGER è coperto da una garanzia StarTech.com di 5 anni e dal supporto tecnico gratuito a vita.

Certificazioni, report e compatibilità

Applicazioni

- Montaggio sicuro e protetto della TV su pareti senza montanti
- Ideale per sale d'attesa, ambienti scolastici e aree comuni
- Crea una configurazione di segnaletica digitale dall'aspetto professionale

Caratteristiche

- **SUPPORTO A PARETE SENZA MONTANTI PER TV DI GRANDI DIMENSIONI DA 80"**: questo supporto TV a parete a basso profilo può sostenere display con attacco VESA, inclusi i TV curvi, fino a 80" (50 kg) ed è compatibile con numerosi schemi di attacco VESA
- **FACILE INSTALLAZIONE**: consente di installare la TV senza viti su una superficie in cartongesso. La struttura in acciaio è dotata di guide per l'inserimento di 20 chiodi nella parete con un'angolazione studiata per aumentare la capacità portante
- **DESIGN SOTTILE**: il supporto TV a parete senza montanti presenta di un profilo ridotto di appena 3 cm ed è dotato di ampi distanziatori da installare sulla parete che consentono di scegliere l'angolo di inclinazione (0°/-5°)
- **MONTAGGIO SICURO**: supporto TV a parete ad alta resistenza con dispositivi di blocco a molla automatici e pratico cavo a rilascio rapido per impedire la facile rimozione del pannello/schermo piatto; ideale per appendere la TV su pareti in gesso/cartongesso
- **COMPATIBILITÀ**: il supporto universale è compatibile con TV LCD/LED LG, Samsung, Sony, Sharp e di altre marche (viti/distanziatori inclusi) e con gli schemi di fori per attacco VESA 100x200, 200x200, 200x300, 200x400, 300x200, 300x300, 400x200, 400x300, 400x400, 600x200, 600x300, 600x400

Hardware

Norme di garanzia	5 Years
Montabile a parete	Sì
N. di display supportati	1
Opzioni di montaggio	Montaggio a parete
Minimum Profile from Wall	1.2 in [31 mm]
Modello(i) di fori VESA	100x200 mm 200x200 mm

200x300 mm
200x400 mm
300x200 mm
300x300 mm
400x200 mm
400x300 mm
400x400 mm
600x200 mm
600x300 mm
600x400 mm

Prestazioni

Capacità di carico	110.5 lb [50 kg]
Dimensioni minime display	37"
Dimensioni massime del display	80"
Fits Curved Display	Sì
Video Wall	No
Inclinazione	0° / -5°
Anti-theft	No

Caratteristiche fisiche

Colore	Nero
Tipo enclosure	Acciaio
Larghezza interna	27.6 in [70 cm]
Altezza interna	5.2 in [13.3 cm]
Profondità interna	1.2 in [31 mm]



Lunghezza prodotto	5.2 in [13.3 cm]
Larghezza prodotto	27.6 in [70.0 cm]
Altezza prodotto	1.2 in [31.0 mm]
Peso prodotto	5.4 lb [2.4 kg]

Informazioni confezione

Package Length	7.9 in [20.0 cm]
Package Width	30.3 in [76.9 cm]
Package Height	1.8 in [45.0 mm]
Peso spedizione (confezione)	5.9 lb [2.6 kg]

Contenuto della confezione

Incluso nella confezione	Gruppo di montaggio a parete
	Staffa di montaggio per display
	Distanziatori per inclinazione, grandi
	Distanziatori per inclinazione, piccoli
	Viti M5 x 14
	Viti M6 x 14
	Viti M6 x 30
	Viti M8 x 30
	Viti M8 x 50
	Rondelle, piccole
	Rondelle, medie
	Distanziatori di montaggio, corti
	Distanziatori di montaggio, lunghi



Viti di montaggio

Tasselli per calcestruzzo

Rondelle, grandi

Chiodi

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.

