

Wacom®

MobileStudio Pro

Kreative Freiheit mit einem leistungsstarken mobilen Arbeitsplatz

Das Wacom MobileStudio Pro bietet einen voll ausgestatteten kreativen Arbeitsplatz in einem leichten, mobilen Stift-Computer mit dem neuen Wacom Pro Pen 2. Damit hast du die Freiheit, deine Kreativität immer und überall auszuleben. Wechsle bei deiner Arbeit jederzeit nahtlos von 2D zu 3D, egal wo du gerade bist.



Wacom MobileStudio Pro 13 & 16
Künstler: Santtu Mustonen and Future Deluxe

Kein Projekt ist zu groß

Das Wacom MobileStudio Pro wurde für den professionellen Einsatz entwickelt und kann als vollwertiger Windows 10 Computer ohne Weiteres anspruchsvolle 2D-, 3D- und CAD-Anwendungen ausführen. Du kannst bis zu 16 GB RAM, einen Intel® Core™ i7 Prozessor und eine NVIDIA® Quadro™ Grafikkarte wählen sowie bis zu 512 GB Speicher. Der Wacom Pro Pen 2 ist der druckempfindlichste, präziseste und reaktionsschnellste Stift, den Wacom je hergestellt hat.

Der Unterschied ist sichtbar und spürbar

Dank einer Auflösung von bis zu 4K und einer Farbabdeckung von bis zu 96 % Adobe® RGB ist jedes Pica, Pixel oder Polygon bis ins kleinste Detail sichtbar. Das neue Display mit geätztem Glas bietet genau den richtigen Widerstand, um das gewohnte Gefühl eines Stifts auf Papier nachzuahmen.


Bereit für 3D

Ausgewählte Modelle verfügen über eine integrierte Intel® 3D RealSense™ Kamera und 3D-Scansoftware und eignen sich damit ideal für Produktdesigner, CAD-Konstrukteure und 3D-Modellierer, die echte Objekte in ihren kreativen Prozess einbinden möchten.

Eigenschaften:

- Wacom Pro Pen 2 – natürliches Stiftgefühl und punktgenaue Präzision.
- Leistungsstarkes Leichtgewicht mit edlem, schlanken Design.
- Naturgetreue Farbwiedergabe und bis zu 4K Auflösung für brillantes kreatives Arbeiten.
- Intel® 3D RealSense™ Kamera ist ideal für Produktdesigner, CAD-Konstrukteure und 3D-Modellierer.
- Der Wacom Standfuß* ermöglicht den Wechsel zwischen drei bequemen Arbeitspositionen und lässt sich flach verstauen.
- Anpassbare ExpressKeys™, Radialmenüs und Multi-Touch-Steuerung für den einfachen, zeitsparenden Schnellzugriff.
- Kabellose Wacom Tastatur* als perfekte mobile Ergänzung zur Nutzung von Kreativ- und Bürosoftware.
- Wacom Link* für den Anschluss des Wacom MobileStudio Pro an einen Mac oder PC zur Nutzung als Cintiq Display.

*separat erhältlich



Live. Dare. Create.



Zwei Optionen für deine kreative Freiheit:

Dir stehen zwei Displaygrößen und sechs verschiedene Konfigurationen zur Auswahl:

Modell	MobileStudio Pro 13				MobileStudio Pro 16	
	Intel® Core™ i5, 64 GB**	Intel® Core™ i5, 128 GB	Intel® Core™ i7, 256 GB	Intel® Core™ i7, 512 GB	Intel® Core™ i5, 256 GB	Intel® Core™ i7, 512 GB
Modellnr.	DTH-W1320T**	DTH-W1320L	DTH-W1320M	DTH-W1320H	DTH-W1620M	DTH-W1620H
Ideal für	Festhalten von Konzepten in Skizzen und Bildern	Skizzen, Illustration, Grafikdesign und Bildbearbeitung	Zeichnungen, Bildbearbeitung, Concept-Art, Grafikdesign und 2D-Animation	Zeichnungen, Concept-Art, 3D, Malerei, Grafikanimationen und aufwendigere Bildbearbeitung	Zeichnungen, Concept-Art, 3D/CAD, Grafikanimationen und aufwendigere Bildbearbeitung	Zeichnungen, Concept-Art, 3D/CAD, Grafikanimationen und aufwendigere Bildbearbeitung
Betriebssystem	Windows 10 Home	Windows 10 Home	Windows 10 Pro	Windows 10 Pro	Windows 10 Pro	Windows 10 Pro
Prozessor	Intel Core i5	Intel Core i5	Intel Core i7	Intel Core i7	Intel Core i5	Intel Core i7
Grafikkarte	Intel® Iris™ Graphics 550	Intel® Iris™ Graphics 550	Intel® Iris™ Graphics 550	Intel® Iris™ Graphics 550	NVIDIA® Quadro® Graphics M600M, 2GB GDDR5	NVIDIA® Quadro® Graphics M1000M, 4GB GDDR5
Speicher / RAM	64 GB SSD / 4 GB DDR3	128 GB SSD / 8 GB DDR3	256 GB SSD / 8 GB DDR	512 GB SSD / 16 GB DDR	256 GB SSD / 8 GB DDR	512 GB SSD / 16 GB DDR
Kameras	Vorderseite: 5 MP HD Rückseite: 8 MP HD	Vorderseite: 5 MP HD Rückseite: 8 MP HD	Vorderseite: 5 MP HD Rückseite: 8 MP HD	Vorderseite: 5 MP HD, Rückseite: 8 MP HD und 3D Intel® RealSense™ mit Artec 3D™	Vorderseite: 5 MP HD Rückseite: 8 MP HD	Vorderseite: 5 MP HD, Rückseite: 8 MP HD und 3D Intel® RealSense™ mit Artec 3D™
Sicherheit	Kensington® Sicherheitsschloss	Kensington® Sicherheitsschloss	Kensington® Sicherheitsschloss	Kensington® Sicherheitsschloss und Fingerabdrucksensor	Kensington® Sicherheitsschloss	Kensington® Sicherheitsschloss und Fingerabdrucksensor
Bildschirmgröße / Auflösung	13.3 in (33.8 cm) / 16:9 / WQHD (2560 x 1440)				15.6 in (39.6 cm) / 16:9 / UHD (3840 x 2160)	
Größe / Gewicht	367 x 229 x 16 mm / 1320 g				418 x 262 x 19 mm / 2020 g	
Farbleistung	16,7 Millionen darstellbare Farben, 96 % Adobe® RGB				16,7 Millionen darstellbare Farben, 94 % Adobe® RGB	
ExpressKeys™	6 anpassbare, anwendungsspezifische Tasten				8 anpassbare, anwendungsspezifische Tasten	
Kontrastverhältnis	800:1				1000:1	
Blickwinkel	178° (89°/89°) H, (89°/89°) V					
Grafikeingabe	USB-C (für optimale Leistung) oder Mini DisplayPort mit optionalem Wacom Link					
Durchschn. Akkulaufzeit/-ladedauer	Bis zu 6 Stunden* (je nach Nutzung) / bis zu 2 Stunden					
Multi-touch	Verschieben, zoomen und drehen mittels Gesten in den meisten Anwendungen möglich, einsch. Adobe® Photoshop® und Illustrator®					
Stift & Neigungserkennung	Batterieloser Pro Pen 2 mit 2 anpassbaren Seitenschaltern und 8192 Druckstufen bei Stiftspitze und Radierer/±60 Stufen, 40 Grad					
Produktivitätsfunktionen / Ergonomie	Anpassbare, anwendungsspezifische ExpressKeys™, Rocker Ring mit 4 anpassbaren Positionen, standardmäßiger Touch Ring Funktion und Home Button, Displaywechsel (bei Anschluss an Mac oder PC mit optionalem Wacom Link), Bedienelemente auf dem Bildschirm, Radialmenü und Zeitspareinstellungen, für Rechts- und Linkshänder geeignet/optionaler abnehmbarer Standfuß mit 3 Winkelpositionen					
USB-Anschlüsse / erweiterbarer Speicher	3 USB-C-Anschlüsse/SDXC-Karte (UHS-II), Speicherkarte oder externes Festplattenlaufwerk (separat zu erwerben)					
Drahtlose Verbindung	802.11 ac (WLAN) / Bluetooth® 4.1					
Audio / Video	2 x 1,5 W Lautsprecher, 2 Kameras (Vorderseite: 5 MP HD, Rückseite: 8 MP HD), 3D Intel® RealSense™ Kamera mit Artec 3D™ (nur bei Modellen mit 512 GB), 1 Headset-Buchse (Audio/Kombo), USB-C (Videoausgang)					
Systemvoraussetzungen	Mit optionalem Wacom Link: Windows® 7 oder höher. Mac OS X 10.10 oder höher. USB-C-Anschluss oder (Mini DisplayPort und USB-Anschluss). Internetzugang.					
Lieferumfang	Wacom MobileStudio Pro, Wacom Pro Pen 2, Stiftetui mit 3 Ersatzspitzen, Farbringe und Werkzeug zum Entfernen der Stiftspitzen, Stifthalter, AC-Netzteil + Netzkabel, Schnellstartanleitung, Reinigungstuch					
Optionales Zubehör	Wacom Bluetooth® Tastatur, Wacom Link, Wacom Standfuß, Wacom Schutzhülle, ExpressKey™ Fernbedienung, Wacom Colour Manager, Stiftspitzen, Pro Pen 2 + Etui, Stifte früherer Generationen					

* Änderungen an technischen Daten des Wacom MobileStudio Pro vorbehalten. Die Akkulaufzeit kann variieren. Sie hängt vom Einsatz der Produkte und den Geräteeinstellungen ab. ** Dieses Modell ist nur im Wacom Store erhältlich.