


Aufbewahrung

Messleitungshalter und
Aluminiumschienen

Storage

Measuring lead holders
and aluminium rails



Messleitungshalter

- zum platzsparenden, übersichtlichen Ordnen von Messleitungen.
Einfache Montage
- passend für Aluminiumschienen HS 15 bis HS 100 aus ABS-Kunststoff mit gerundeten Ablagekanten zum Schutz der Kabel. Nutzlänge 55 mm

Best.-Nr. MH 2000

- für Ø 2 mm Messleitungen

Best.-Nr. MH 4000

- für Ø 4 mm Messleitungen

Measuring lead holders

- for space-saving, clear storage of measuring leads.
Simple way of mounting
- suitable for aluminium rails HS 15 to HS 100 made of ABS-plastic with rounded edges to protect the leads. Usable length 55 mm

Order No. MH 2000

- for Ø 2 mm measuring leads

Order No. MH 4000

- for Ø 4 mm measuring leads

Aluminiumschienen

- als Trägerelement für Messleitungshalter MH 2000 oder MH 4000
- mit Befestigungsmaterial

Best.-Nr. HS 25

- zur Aufnahme von 28 Stück Messleitungshalter MH 2000 oder 20 Stück Messleitungshalter MH 4000
- Schienenlänge 25 cm

Best.-Nr. HS 50

- zur Aufnahme von 63 Stück Messleitungshalter MH 2000 oder 45 Stück Messleitungshalter MH 4000
- Schienenlänge 50 cm

Best.-Nr. HS 100

- zur Aufnahme von 133 Stück Messleitungshalter MH 2000 oder 95 Stück Messleitungshalter MH 4000
- Schienenlänge 100 cm

Aluminium rails

- as support for measuring lead holders MH 2000 or MH 4000
- with fixing material

Order No. HS 25


- to take 28 holders MH 2000 or 20 holders MH 4000
- rail length 25 cm

Order No. HS 50

- to take 63 holders MH 2000 or 45 holders MH 4000
- rail length 50 cm

Order No. HS 100

- to take 133 holders MH 2000 or 95 holders MH 4000
- rail length 100 cm



Allgemeine Angaben

Best.-Nr.	MH 2000	MH 4000	HS 25	HS 50	HS 100
Technische Daten					
Schienenlänge	-	-	25 cm	50 cm	100 cm
Werkstoff der Schiene	-	-	Aluminium	Aluminium	Aluminium
Werkstoff der Messleitungshalter	ABS	ABS	-	-	-
Kabelraum	2,2 mm	5 mm	-	-	-

General information

Order No.	MH 2000	MH 4000	HS 25	HS 50	HS 100
Technical data					
rail length	-	-	25 cm	50 cm	100 cm
rail material	-	-	aluminium	aluminium	aluminium
holder material	ABS	ABS	-	-	-
lead space	2.2 mm	5 mm	-	-	-