



## Specification

LENTI D'INGRANDIMENTO	5 lenti di precisione intercambiabili: 1.0– 1.5 – 2.0 – 2.5 – 3.5
MASSIMA DISTANZA	1.0x (250-350mm/10-14"); 1.5x (200-300mm/8-12"); 2.0x (175 - 275mm/7-11"); 2.5x (125-250mm/5-10"); 3.5x (75-125mm/3-5")
CONFEZIONE LENTI	comprende custodia lenti e panno per pulizia
LUCE LED	riflettore a LED
BATTERIE	3x AAA 1.5V

## IMPORTANTE! – ISTRUZIONI PER LA SICUREZZA

ATTENZIONE: Quando si usano prodotti elettrici sono molto importanti le misure di sicurezza che devono essere rispettate al fine di ridurre il rischio di incendi, scosse elettriche e lesioni personali.

## PER FAVORE, LEGGERE ATTENTAMENTE QUANTO SEGUE

Solo uso in ambiente interno: Temperatura ambiente da -5 a +40 gradi centigradi, Umidità: Meno o uguale al 95%

Non esporre la lampadina a: Alte temperature, Acqua, vapore condizioni di umidità, Liquidi infiammabili, ambienti corrosivi o atmosfere esplosive/ gassose, Luce diretta

Non tentare di smontare o riparare la lampada, assistenza presso elettricista qualificato