

Inspektionsleuchte IL-500R

Art.-Nr. 1600-0307

► Technische Daten

Hauptleuchte Lumen bei 0,5m	500 / 350 / 100 Lumen CRI >80
Zusatzleuchte Lumen bei 1m	140 Lumen
effektive Leuchtdauer	Hauptleuchte ca. 3 h Zusatzleuchte ca. 9 h
Schaltfunktionen	1. 100 % 2. 50 % 3. 20 % 4. Zusatzleuchte 5. Aus
Griffstück schwenkbar / drehbar	um 270° drehbarer, in 10 Stufen arretierbarer Lampenkopf
Akkupack	Li-Ion 3.7V, 2500 mAh mit Sicherheitselektronik
Ladekontrollanzeige	vorhanden
Restkapazitätsanzeige	vorhanden
Lademöglichkeit	via 5V Micro-USB Buchse
Ladedauer	ca. 3,5 h
Lampenschutzgrad	IP 20
Stoßfestigkeit (EN62262)	IK 07
Schutzhülle	robustes Kunststoffgehäuse mit gummierter Grifffläche
Befestigungsmöglich- keiten	1 herausklappbarer, um 180° drehbarer Haken auf der Gehäuseunterseite, Magnet an der Gehäuseunterseite
Zubehör (im Lieferumfang)	inkl. USB Ladekabel 1.0 m (optional über Kfz-Adapter oder AC-Netzteil ladbar, nicht im LU)
Verpackung	bedruckte Faltschachtel
Besonderheit	Im zusammengeklappten Zustand als Taschenlampe nutzbar
Gewicht	300 g
Abmessungen	320 x 33 x 43 mm

► Produktbild

