




4pol



5pol



Technische Daten:

Bemessungsspannung: IEC 61076-2-101	4pol 5pol 250 V 60 V
Strombelastbarkeit: IEC 61076-2-101	7,5 A bei 40°C, mit 1,5mm ²
Isolationswiderstand: IEC 60512	>=100 MΩ
Verschmutzungsgrad: IEC 60664-1	3/2
Schutzart: IEC 60529	IP 67, im verschraubten Zustand
Umgebungstemperatur: IEC 60664-1	-30°C ... +85°C
Steckzyklen: IEC 60512-9a	>=100
Anschlussquerschnitt:	max. AWG16 / max. 1,50mm ² (inkl. Aderendhülse)

Werkstoffe:

Kontakt:	CuZn
Kontaktoberfläche:	Ni, Au gal.
Kontaktträger:	PA6, UL 94
Kabdichtung:	Elastomere
O-Ring:	FKM / NBR
Überwurfschraube:	GD-Zn, Ni
Gehäuse:	GD-Zn, Ni

Montage:


empfohlenes Drehmoment:	0,6 Nm
Conec Montagewerkzeug:	Drehmomentschlüssel: 36-000200 Steckeinsatz SW18: 36-000240
empfohlenes Drehmoment, Kontakt-Schraubanschluss:	0,3 Nm

Art.-Nr.:	Bezeichnung:	Pol:	Kabel-Ø:
43-00115	SAL - 12S - RSC4 - S / 150	4	4 - 8 mm
43-00116	SAL - 12S - RSC5 - S / 150	5	4 - 8 mm

CAD-Unterlage nicht manuell ändern

ROHS & REACH konform

Index: b 29.09.15 BS Ä5791
Datenblatt u. Beschreibung angepasst



Kabeltoleranz:

Allgemeintoleranz:	0 ± 0,50mm
	0,0 ± 0,25mm
	0,00 ± 0,10mm

Diese Zeichnung darf ohne unsere ausdrückliche, schriftliche Genehmigung weder vervielfältigt noch dritten Personen ausgehändigt werden. Eigentums- und Urheberrecht vorbehalten.

	Datum	Name
gez.	20.09.10	Burschik
gepr.	20.09.10	Schmidt



Benennung:
**Stecker M12x1,
konfektionierbar, geschirmt, axial,
Schraubanschluss**

Zeichnungsnr.:
43K1A891

Artikelnr.: **siehe Tabelle**