



## LASER-EINSTIEGSSCANNER

Die QuickScan™-Produkte sind Datalogic's kostengünstige Alternative universal einsetzbarer Handscanner. Als Einstiegsscanner bietet der QuickScan L eine einfache Lösung für alle, die Lasertechnologie bevorzugen und Barcodes aus nominellen Abständen scannen müssen. Der ungewöhnlich weite Scanwinkel ermöglicht das Lesen längerer Barcodes aus geringem Abstand.

## IDEAL FÜR RETAIL- UND BÜROANWENDUNGEN

Der QuickScan L eignet sich für den Einsatz im Handel und Büro; wegen seines ergonomischen Designs, seiner geringen Größe und seines geringen Gewichts ist der Scanner ideal für den Einsatz bei täglichen Arbeiten. Der QuickScan L verfügt über eine schnelle Leseleistung und kann eine Vielzahl von Symbologien lesen, darunter die meisten 1D-Codes sowie lineare GS1 DataBar™ Codes.

## ROBUST KONZIPIERT

Der QuickScan L wurde im Hinblick auf Haltbarkeit entwickelt. Eines der empfindlichsten Teile eines Scanners ist das Scanfenster. Wird es beschädigt, muss der Scanner womöglich ersetzt werden. Der QuickScan L wurde jedoch so gebaut, dass der Anwender Ersatzfenster bestellen und die beschädigten oder zerkratzten Fenster austauschen kann, ohne dass der Scanner zur Reparatur eingeschickt werden muss. Dadurch verringern sich die Betriebskosten (TCO) während der Lebensdauer des Scanners und er ist stets einsetzbar.



### MERKMALE

- Weitlesewinkel für das Lesen längerer Codes
- Auswechselbares Scannerfenster
- Mehrfachschnittstelle für die gängigsten Schnittstellen
- Unterstützt lineare GS1 DataBar™ Codes
- Wasser- und Staubsichtigkeit: Schutzklasse IP42
- Fallresistenz 1,5 m / 4,9 ft
- Elektrostatischer Schutz: 20 kV (Luftentladung)
- EASEOFCARE Serviceangebote schützen Ihre Investition und sorgen gleichzeitig für maximale Produktivität und ROI

### BRANCHEN – ANWENDUNGEN

- Branchen – Anwendungen
- Retail – Point of Sale
- Öffentliche Dienste: Postämter, Banken, öffentliche Einrichtungen, Versorgungsunternehmen
- Gesundheitswesen: Medizinische Labore
- Zugangskontrollen

## SPEZIFIKATIONEN

### DEKODIERMÖGLICHKEITEN

1D / LINEARE CODES	Automatische Erkennung aller Standard Linearcodes und linearer GS1 Databar™ Codes.
POST CODES	China Post

### ELEKTRISCHE DATEN

SPANNUNGSVERSORGUNG	5 VDC +/- 10%
STROMAUFNAHME	Betrieb (typisch): 100 mA bei 5 VDC Standby/Ruhezustand (typisch): < 35 mA

### UMGEBUNGSBEDINGUNGEN

ESD SCHUTZ ( LUFTENTLADUNG ) FALLSCHUTZ	20 kV Übersteht mehrere Stürze auf Beton aus 1,5 m / 5,0 ft Höhe
LUFTFEUCHTIGKEIT (NICHT KONDENSIEREND) SCHUTZ VOR STAUB UND WASSER TEMPERATUR	5 bis 95% IP42 Betrieb: 0 bis 50 °C / 32 bis 122 °F Lager/Transport: -40 bis 70 °C / -40 bis 158 °F
UMGEBUNGSLICHT	64.575 lux

### SCHNITTSTELLEN

SCHNITTSTELLEN	RS-232; Tastatureinschleifung; USB; Multi-Schnittstelle vorhanden
----------------	--

### PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

ABMESSUNGEN	7,0 x 7,1 x 6,6 cm / 6,7 x 2,8 x 2,6 in
GEWICHT	127,6 g / 4,5 oz
VERFÜGBARE FARBEN	Schwarz; Weiß

### LESELEISTUNG

AUFLÖSUNG (MAXIMUM)	0,130 mm / 5 mils
DRUCKKONTRAST (MINIMUM)	30%
LESEANZEIGEN	Beeper (Einstellbarer Ton); Good Read LED
LESERATE (MAXIMUM)	100 scans/sek
LESEWINKEL	Pitch: +/- 65°; Roll (Tilt): +/- 30°; Skew (Yaw): +/- 60°
LICHTQUELLE	650 nm VLD

### LESE REICHWEITEN

TYPISCHE SCHÄRFENTIEFE	Abhängig von Druckkontrast, Auflösung und Umgebungslicht. Minimale Lesedistanz ermittelt anhand Symbollänge und Scanwinkel. 5 mils: 2,0 bis 13,0 cm / 0,8 bis 5,1 in 7,5 mils: 1,0 bis 20,0 cm / 0,4 bis 8,0 in 10 mils: 0,5 bis 22,0 cm / 0,2 bis 8,6 in 13 mils: 0,5 bis 24,5 cm / 0,2 bis 9,8 in 20 mils: 3,0 bis 27,0 cm / 1,2 bis 10,5 in
------------------------	--

### SICHERHEIT & ZERTIFIZIERUNG

AMTLICHE GENEHMIGUNGEN	Das Produkt besitzt für den bestimmungsgemäßen Gebrauch alle notwendigen Zulassungen bezüglich Siche. Die Kurzbeschreibung ( Quick Reference Guide ) enthält eine Liste mit allen Zulassungen.
EINHALTUNG DER UMWELTSCHUTZAUFLAGEN LASER KLASSIFIZIERUNG	Entspricht China ROHS; Entspricht EU ROHS Achtung, Laserlicht tritt aus,- Nicht in den Strahl blicken; EN 60825-1 Class 2; IEC 60825-1 Class 2

### GEWÄHRLEISTUNG

GEWÄHRLEISTUNG	3 Jahre
----------------	---------

## ZUSÄTZE

### Halterung / Ständer

- 11-0360 Halter, Universal, Schwarz
- 11-0362 Halter, Universal, Grau
- STD-QD20-BK Schwanenhalsständer, Schwarzes
- STD-QD20-WH Schwanenhalsständer, Weiß



### Diverses

- 11-0318 Ersatzfenster, 5 Stk.

