

# SERVANTE JET-6 TIROIRS-3 MODULES-NOIRE



Charge statique du plateau	900 kg
Nombre de tiroirs	6
Hauteur des tiroirs	4 avec hauteur 60 mm 1 avec hauteur 130 mm 1 avec hauteur 270 mm
Nombre de modules maximum	15 (3 par tiroir)
Capacité des tiroirs	25 / 30 kg
Charge totale admissible dans les	140 kg
Volume Utile	155 litres
Dimensions utiles des tiroirs (L. x P. x H)	759 x 421 x 60 / 130 / 270 mm
Cloisons / tiroirs (fournies)	6 pour tiroir 60 mm 2 pour les 130 mm
Dimensions	L814 x P575 x H1005 mm

## DESCRIPTION

- **+ DE SURFACE DE TRAVAIL**

+ 25% de plateau

- **PLATEAU + ROBUSTE ET PRATIQUE**

Une plaque d'aluminium finition grain de riz de 2mm recouvre une planche de bois de 15 mm

Les embouts sont en polypropylène traité antichocs.

Résiste aux impacts et aux hydrocarbures

Emplacement dédié pour 3 tournevis

Rebords intégrés de 14 mm pour éviter la chute des outils lors du déplacement

- **INNOVATION**

Les rails en aluminium du plan de travail forment un système d'accrochage intégré des accessoires pour une mise en place rapide et sécurisée.

Large gamme d'accessoire (plateau et latéraux) pour transformer votre servante en station de travail

- **+ MANIABLE**

Poignées intégrées au plateau avec revêtement bi-matière soft **sur les 2 côtés** : une pour le déplacement et une pour soulever la servante pour le passage d'obstacles

- **+ DE STABILITÉ**

Roues pivotantes avec **chacune un frein** quand utilisation en établi

- **+ MOBILE**

Roues de 125 mm diam : 2 fixes – 2 pivotantes. Livrées montées

- **ABSORPTION DES CHOCS +++**

avec bumpers sur les 4 angles, en thermoplastique élastomère, plus souples et plus proéminents

- **FACILITÉ D'USAGE +++**

Tiroirs avec poignées plus ergonomiques, en aluminium pour résister à la corrosion

Façades de tiroirs basculantes en aluminium avec crochets de sécurité

Bumpers plus souples sur tous les tiroirs

Fermeture douce avec des glissières à ressort de rappel

Fermeture centralisée par serrure à clé, livrée avec 2 clés dont 1 articulée

**JET.6NM3APF**

**3 662 424 107 566**