

QTi 2X14/24/21/39/220...240 GII

QUICKTRONIC INTELLIGENT | EVG für LL 16 mm



- Für Einsatz in Notbeleuchtungsanlagen gem. EN 50172 / DIN VDE 0108-100 geeignet

Produktvorteile

- Perfekter Lampenwarmstart für Anwendungen mit Bewegungsmelder
- Automatische Wiedereinschaltung nach Lampenwechsel

Produkteigenschaften

- Versorgungsspannung: 220...240 V
- Netzspannung: 198...264 V
- Netzfrequenz: 0 Hz, 50...60 Hz
- Lampenstart mit optimaler Wendelvorheizung
- Lebensdauer: bis zu 100.000 h (bei T = 65°C an T_c)
- Energie-Effizienz-Index EEI: A2 BAT
- Automatische Sicherheitsabschaltung bei Lampendefekt und am Lampenlebensende (EoL)
- Sicherheit: nach EN 61347-2-3
- Lampenbetrieb: nach EN 60929
- Funkentstörung: nach EN 55015:2006+A1:2007+A2:2009/CISPR 15
- Netzstromoberwellen: nach EN 61000-3-2
- Immunität, Störfestigkeit: nach EN 61547


Technische Daten

Elektrische Daten

Nennspannung	220...240 V
Netzfrequenz	50/60 Hz
Betriebsfrequenz	42...85 kHz

Abmessungen & Gewicht

Länge	360.0 mm
Breite	30.0 mm
Höhe	21.0 mm
Produktgewicht	241.12 g



Produktgrafik mit Buchstaben

Temperaturen

Umgebungstemperaturbereich	-20...+50 °C
----------------------------	--------------

Einsatzmöglichkeiten

Dimmbar	Nein
Geeignet für Leuchten mit Schutzklasse	I / II

Zertifikate & Standards

Prüfzeichen - Zulassung	VDE / VDE-EMC / ENEC 10 / CE
EEI – Energieeffizienzklasse	A2 BAT
Normen	gem. EN 61347-2-3 / gem. EN 60929 / gem. EN 55015:2006 + A1:2007 / gem. EN 61000-3-2 / gem. EN 61547

Lampe-EVG Kombination (System)

DULUX F 36 W

Umgebungstemperaturbereich	-20...+50 (°C)
----------------------------	----------------

Produkte

DULUX F 36W/827 2G10

DULUX F 36W/830 2G10

DULUX F 36W/840 2G10

DULUX L 28 W HE

Umgebungstemperaturbereich	-20...+50 (°C)
----------------------------	----------------

Produkte

DULUX L 28 W/840 HE

DULUX L 36 W XT

Umgebungstemperaturbereich	-20...+50 (°C)
----------------------------	----------------

Produkte

DULUX L 36 W/830 XT

DULUX L 36 W/840 XT

DULUX L 36 W

Umgebungstemperaturbereich	-20...+50 (°C)
----------------------------	----------------

Produkte

- DULUX L 36W/827 2G11
- DULUX L 36W/830 2G11
- DULUX L 36W/835 2G11
- DULUX L 36W/840 2G11
- DULUX L 36W/860 2G11
- DULUX L 36W/865 2G11
- DULUX L 36W/930 2G11
- DULUX L 36W/940 2G11
- DULUX L 36W/950 2G11

DULUX L 40 W CONSTANT

Umgebungstemperaturbereich	-20...+50 (°C)
----------------------------	----------------

Produkte

- DULUX L 40W/840 CONSTANT 2G11

DULUX L 40 W

Umgebungstemperaturbereich	-20...+50 (°C)
----------------------------	----------------

Produkte

- DULUX L 40W/827 2G11
- DULUX L 40W/830 2G11
- DULUX L 40W/835 2G11
- DULUX L 40W/840 2G11
- DULUX L 40W/865 2G11
- DULUX L 40W/954 2G11

FC 22 W

Umgebungstemperaturbereich	-20...+50 (°C)
----------------------------	----------------

Produkte

- FC 22W/827 2GX13
- FC 22W/830 2GX13
- FC 22W/840 2GX13
- FC 22W/865 2GX13

FC 40 W

Umgebungstemperaturbereich	-20...+50 (°C)
-----------------------------------	----------------

Produkte

FC 40W/827 2GX13

FC 40W/830 2GX13

FC 40W/840 2GX13

FC 40W/865 2GX13

HE 13 W ES

Umgebungstemperaturbereich	-20...+50 (°C)
-----------------------------------	----------------

Produkte

HE 13 W/830 ES

HE 13 W/840 ES

HE 13 W/865 ES

HE 14 W SLS

Umgebungstemperaturbereich	-20...+50 (°C)
-----------------------------------	----------------

Produkte

HE 14W/830 SLS

HE 14W/840 SLS

HE 14W/865 SLS (OSI)

HE 14 W

Umgebungstemperaturbereich	-20...+50 (°C)
-----------------------------------	----------------

Produkte

- FH 14W/60 HE
- FH 14W/66 HE
- FH 14W/67 HE
- FH 14W/827 HE
- FH 14W/830 HE
- FH 14W/835 HE
- FH 14W/840 HE
- FH 14W/865 HE

HE 19 W ES

Umgebungstemperaturbereich	-20...+50 (°C)
-----------------------------------	----------------

Produkte

- HE 19 W/830 ES
- HE 19 W/840 ES
- HE 19 W/865 ES

— **HE 21 W SLS**

Umgebungstemperaturbereich	-20...+50 (°C)
-----------------------------------	----------------

Produkte

- HE 21W/830 SLS
- HE 21W/840 SLS
- HE 21W/865 SLS

HE 21 W

Umgebungstemperaturbereich	-20...+50 (°C)
-----------------------------------	----------------

Produkte

- FH 21W/60 HE
- FH 21W/66 HE
- FH 21W/67 HE
- FH 21W/827 HE
- FH 21W/830 HE
- FH 21W/835 HE
- FH 21W/840 HE
- FH 21W/865 HE

HE 25 W ES

Umgebungstemperaturbereich	-20...+50 (°C)
-----------------------------------	----------------

Produkte

- HE 25 W/827 ES
- HE 25 W/830 ES
- HE 25 W/840 ES
- HE 25 W/865 ES

HE 28 W

Umgebungstemperaturbereich	-20...+50 (°C)
-----------------------------------	----------------

Produkte

- FH 28W/60 HE
- FH 28W/66 HE
- FH 28W/67 HE
- FH 28W/827 HE
- FH 28W/830 HE
- FH 28W/835 HE
- FH 28W/840 HE
- FH 28W/865 HE

HE 32 W ES

Umgebungstemperaturbereich	-20...+50 (°C)
-----------------------------------	----------------

Produkte

HE 32 W/827 ES
HE 32 W/830 ES
HE 32 W/840 ES
HE 32 W/865 ES

HE 35 W

Umgebungstemperaturbereich	-20...+50 (°C)
-----------------------------------	----------------

Produkte

FH 35W/60 HE
FH 35W/66 HE
FH 35W/67 HE
FH 35W/827 HE
FH 35W/830 HE
FH 35W/835 HE
FH 35W/840 HE
FH 35W/865 HE

HO 24 W CONSTANT

Umgebungstemperaturbereich	-20...+50 (°C)
-----------------------------------	----------------

Produkte

FQ 24W/830 HO CONSTANT
FQ 24W/840 HO CONSTANT
FQ 24W/865 HO CONSTANT

HO 24 W SLS

Umgebungstemperaturbereich	-20...+50 (°C)
-----------------------------------	----------------

Produkte

HO 24 W/830 SLS
HO 24 W/840 SLS
HO 24 W/865 SLS

HO 24 W

Umgebungstemperaturbereich	-20...+50 (°C)
-----------------------------------	----------------

Produkte

FQ 24W/60 HO
 FQ 24W/66 HO
 FQ 24W/67 HO
 FQ 24W/827 HO
 FQ 24W/830 HO
 FQ 24W/830 HO CONSTANT
 FQ 24W/835 HO
 FQ 24W/840 HO
 FQ 24W/840 HO CONSTANT
 FQ 24W/865 HO
 FQ 24W/865 HO CONSTANT
 FQ 24W/880 HO SKYWHITE
 FQ 24W/940 HO
 FQ 24W/965 HO

HO 39 W CONSTANT

Umgebungstemperaturbereich	-20...+50 (°C)
-----------------------------------	----------------

Produkte

FQ 39W/830 HO CONSTANT
 FQ 39W/840 HO CONSTANT
 FQ 39W/865 HO CONSTANT

HO 39 W SLS

Umgebungstemperaturbereich	-20...+50 (°C)
-----------------------------------	----------------

Produkte

HO 39 W/830 SLS
 HO 39 W/840 SLS
 HO 39 W/865 SLS

HO 39 W

Umgebungstemperaturbereich	-20...+50 (°C)
-----------------------------------	----------------

Produkte

- FQ 39W/60 HO
- FQ 39W/66 HO
- FQ 39W/67 HO
- FQ 39W/827 HO
- FQ 39W/830 HO
- FQ 39W/830 HO CONSTANT
- FQ 39W/840 HO
- FQ 39W/840 HO CONSTANT
- FQ 39W/865 HO
- FQ 39W/865 HO CONSTANT
- FQ 39W/880 HO SKYWHITE

L 18 W XT

Umgebungstemperaturbereich	-20...+50 (°C)
-----------------------------------	----------------

Produkte

- L 18W/830 XT
- L 18W/840 XT
- L 18W/865 XT

L 18 W XXT

Umgebungstemperaturbereich	-20...+50 (°C)
-----------------------------------	----------------

Produkte

- L 18W/830 XXT
- L 18W/840 XXT
- L 18W/865 XXT

L 18 W

Umgebungstemperaturbereich	-20...+50 (°C)
-----------------------------------	----------------

Produkte

L 18W/530
L 18W/535
L 18W/60
L 18W/62
L 18W/640
L 18W/66
L 18W/67
L 18W/73
L 18W/730 SMARTLUX
L 18W/740 SMARTLUX
L 18W/76
L 18W/76 SPS
L 18W/765
L 18W/765 SMARTLUX
L 18W/77
L 18W/780
L 18W/827
L 18W/830
L 18W/830 U
L 18W/835
L 18W/840
L 18W/840 SPS
L 18W/850
L 18W/860
L 18W/865
L 18W/880 SKYWHITE
L 18W/930
L 18W/940
L 18W/940 UVS
L 18W/950 COLOR PROOF
L 18W/954
L 18W/954 UVS
L 18W/965
L 18W/965 BIOLUX

L 36 W XT

Umgebungstemperaturbereich	-20...+50 (°C)
-----------------------------------	----------------

Produkte

L 36W/830 XT

L 36W/840 XT

L 36W/865 XT

L 36 W XXT

Umgebungstemperaturbereich	-20...+50 (°C)
-----------------------------------	----------------

Produkte

L 36W/830 XXT

L 36W/840 XXT


L 36W/865 XXT

L 36 W

Umgebungstemperaturbereich	-20...+50 (°C)
-----------------------------------	----------------

Produkte

- L 36W/530
- L 36W/535
- L 36W/60
- L 36W/62
- L 36W/640
- L 36W/66
- L 36W/67
- L 36W/73
- L 36W/730 SMARTLUX
- L 36W/740 SMARTLUX
- L 36W/76
- L 36W/76 SPS
- L 36W/765
- L 36W/765 SMARTLUX
- L 36W/77
- L 36W/780
- L 36W/827
- L 36W/830
- L 36W/835
- L 36W/840
- L 36W/840 SPS
- L 36W/850
- L 36W/860
- L 36W/865
- L 36W/880 SKYWHITE
- L 36W/930
- L 36W/940
- L 36W/940 UVS
- L 36W/950 COLOR PROOF
- L 36W/954
- L 36W/954 UVS
- L 36W/965
- L 36W/965 BIOLUX



Verdrahtungsplan

Verpackungsinformationen

Produkt-Code	Verpackungseinheit	Abmessungen (Höhe x Breite x Länge)	Gewicht brutto	Volumen
4008321383396	Unverpackt 1	29 mm x 22 mm x 357 mm	241.12 g	0.23 dm ³
4008321383402	Versandschachtel 20	165 mm x 98 mm x 392 mm	5042.39 g	6.34 dm ³

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.