



Hauptmerkmale

Range of product	Resi9 CX
Produkt oder Komponententyp	Lasttrennschalter
Kurzbezeichnung des Geräts	Resi9 Trenner
Beschreibung der Pole	3P
Normen	IEC 60669-2-4

Zusatzmerkmale

Nennbetriebsstrom I _e	63 A bei 400 V AC 50/60 Hz
Betriebsbemessungsspannung U _e	400 V AC 50/60 Hz
Netzwerkfrequenz	50/60 Hz
Betätigungsart	Kippschalter
Anzeigen am Gerät	ON/OFF-Anzeige
Plus-Kontaktanzeige	Ja
Montagevariante	Schraubklemmen
Montagehalterung	DIN-Schiene
9-mm-Raster	6
Höhe	80 mm
Breite	54 mm
Tiefe	85 mm
Produktgewicht	0,21 kg
Mechanische Lebensdauer	2500 Zyklen
Elektrische Lebensdauer	2500 Zyklen
Anschlüsse - Klemmen	Tunnel type terminals (top or bottom) - 1...35 mm ² - rigid Tunnel type terminals (top or bottom) - 1...25 mm ² - flexible

Montage

Umgebungstemperatur bei Betrieb	-20...50 °C
Umgebungstemperatur zur Lagerung	-40...80 °C

Packing Units

Verpackungstyp VPE1	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
Verpackungsgewicht (Lbs)	238 g
Höhe VPE1	5,4 cm
Breite VPE1	8,4 cm
Länge VPE1	7,6 cm
Verpackungstyp VPE2	BB1
Inhaltsmenge VPE2	4
Gewicht VPE2	1,012 kg
Höhe VPE2	8 cm
Breite VPE2	9,4 cm

Länge VPE2	23 cm
Verpackungstyp VPE3	S03
Inhaltsmenge VPE3	48
Gewicht VPE3	12,631 kg
Höhe VPE3	30 cm
Breite VPE3	30 cm
Länge VPE3	40 cm

Offer Sustainability

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Konform EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Circular Economy-Eignung	Entsorgungsinformationen
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------