


# ROLINE HDMI Splitter, 4K, 4-way

<b>Product No.</b>	14.01.3586
<b>Manufacturer</b>	ROLINE
<b>Manufacturer No.</b>	14.01.3586
<b>EAN (single piece)</b>	7611990145928

**roline**  
Designed for Professionals



**2160p**  
UHD-1

**4K**

**3D**  
capable

**Reproduces an HDMI video signal, e.g. From a BluRay/DVD player, to 4 output devices with a maximum resolution of 3840x2160 @60Hz!**

- Dupliceert een HDMI-siganaal naar vier HDMI-videosignalen met een 4K-resolutie
- Aansluitingen: 1 HDMI-ingang (bijv. BluRay / DVD-speler), 4 HDMI-uitgangen
- Ondersteunt 480i, 480p, 720i, 720p, 1080i, 1080p, 2160p @ 60Hz
- Ondersteunt VGA, SVGA, XGA, UXGA
- Ondersteunt 3D
- Plug & play, eenvoudig te installeren en eenvoudig te bedienen
- Geen software-installatie vereist
- Inclusief voeding (5VDC, 2A)

## **ROLINE 4-poorts HDMI-splitter voor beeldoverdracht tot 4K2K Ultra HD en in 3D-kwaliteit**

Met de ROLINE HDMI-videosplitser kunt u beeld- en geluidssignalen verspreiden. Videoformaten van pc of notebook kunnen bijvoorbeeld worden gebruikt als een monitor, tv of projector. Een extra voeding is bij de levering inbegrepen. De hoogwaardige metalen behuizing verbetert de afscherming van de signalen en zorgt voor een absoluut storingsvrije gegevensoverdracht. De ROLINE HDMI-splitter is bijzonder geschikt voor professioneel gebruik, bijvoorbeeld voor trainingsdoeleinden of in advertenties, die in hoge resolutie is met maximaal 4k. Er is geen software vereist.

## Technical specifications

Manufacturer	ROLINE
Product group	Splitters and selectors
Product type	HDMI-Video-Splitter
Colour	black
Scope of delivery	splitter, handleiding, voeding
Interface	HDMI
Inputs	1
Outputs	4
Video input	1x HDMI Female
Video output	4x HDMI Female
Max. resolution (nom.)	3840 x 2160 @60Hz
Dimensions (HxWxD)	20 x 123 x 51 mm
Power supply output	5 VDC; 2A
Accessories: rechargeable battery optional	not applicable
Accessories: Rechargeable battery/battery required	not applicable
height	20 mm
width	123 mm
depth	51 mm
Weight	259.9 g