

Plustek OpticPro ST640

Hochleistungs-Flachbettscanner mit großer Durchlichteinheit

Der Plustek OpticPro ST640 ist ein leistungsstarker Flachbettscanner, der durch seine integrierte Durchlichteinheit Dias und Negative perfekt einscannen und bearbeiten kann. Mit einer enorm hohen Auflösung von 3200 dpi richtet sich der Scanner gleichermaßen an Profis wie auch an ambitionierte Heimanwender. Durch seine extra große Durchlichteinheit für bis zu 6 gerahmte Dias, 12 Negative oder einmal Großformat (13x18) ist der OpticPro ST640 gerade für Hobbyfotografen und die private Bildarchivierung das perfekte Hilfsmittel.
Fünf Funktionstasten am OpticPro ST640 erlauben die schnelle und unkomplizierte Bedienung mittels eines Knopfdrucks. Das beigefügte Softwarepaket besteht aus professionellen Programmen zur Bildbearbeitung als auch zur Textverarbeitung über OCR (Texterkennung) und ermöglicht somit einen besonders effizienten Workflow ohne den Gebrauch zusätzlicher Softwareanwendungen. Zur Vereinfachung des Scanvorgangs stehen zudem die automatischen Features der IDEAS-Technologie zur Verfügung. Mit nur einem Knopfdruck können verschiedene Bildvorlagen detektiert, ausgerichtet und separat abgespeichert werden. Darüber hinaus besticht dieser Flachbettscanner durch sein attraktives Design und das ausgezeichnete Preis-Leistungs-Verhältnis.

- A4 Flachbettscanner mit eingebauter Durchlichteinheit zum Scannen von Dias und Negativen
- CCD-Farbbildsensor für hohe Farbtreue mit 48-Bit Farbtiefe
- sehr hohe Auflösung von 3200 dpi für optimale Ergebnisse
- inkl. 3 Halterungen für 3 Negativ-Streifen, 6 gerahmte Dias und Großformat (13x18)
- inkl. OCR- und Bildbearbeitungssoftware
- IDEAS-Technologie
- TWAIN-Schnittstelle für schnellen und nahtlosen Übergang

Plustek OpticPro ST640



Der Alles-Scanner für Profis und Fotografen

Der OpticPro ST640 gehört zu den Alleskönnern unter den Flachbettscannern und vereint einen funktionalen Dia-und Negativscanner mit einem leistungsstarken Flachbettscanner. Mit seiner sehr hohen Auflösung von 3200 dpi ist es auch Profis möglich, ein perfektes Ergebnis beim Scannen von Fotos und Dias zu erzielen.

Automatische Features der IDEAS-Technologie

Die IDEAS-Technologie (Intelligent Detection and Easy Technology) ist ein Programm zur Optimierung des Scanvorgangs von Bildvorlagen. Die automatischen Features dieser Technologie ermöglichen die Detektion mehrfacher Bildvorlagen, die anschließende Erfassung unterschiedlicher Bildtypen, die automatische Ausrichtung von verdrehten Vorlagen, die Ermittlung der einzelnen Bildecken, den Einzelnscan jedes Bildes und die anschließende separate Speicherung in jeweils einer Datei.



Extra große Durchlichteinheit

Der OpticPro ST640 tastet Pixel für Pixel einzeln ab, während herkömmliche Scanner nur ganze Zeilen erfassen können. Trotzdem arbeitet der OpticPro ST640 mit seinem USB 2.0-Anschluss extrem schnell. Der Durchlichtaufsatz ist deutlich größer als bei vielen anderen Scannern und ermöglicht mit praxisgerechten All-in-one-Film- und -Diahaltern das Scannen von drei Kleinbild-Filmstreifen mit vier Aufnahmen gleichzeitig, bis zu 6 gerahmten 35 mm-Dias oder einem Großformat (13x18).



Merkmale

- Flachbett-Farbscanner mit Durchlichteinheit
- Scanformate: A8 ~ A4 / Letter, Negative, gerahmte Dias
- TWAIN-Schnittstelle für schnellen und nahtlosen Übergang
- IDEAS-Technologie
- OCR- / BCR-Anwendungen
- 5 Funktionstasten mit One-Touch-Funktion (OCR, Copy, E-Mail, PDF, Custom)
- stilvolles und elegantes Design
- ausgezeichnetes Preis-Leistungs-Verhältnis

Software-Paket

- Plustek Action Express • NewSoft Presto! PageManager • NewSoft Presto! ImageFolio
- ABBYY FineReader

Softwarepaket

Systemanforderungen

IBM kompatibler PC, mit Pentium II oder schnellerer CPU
CD-ROM Laufwerk
ein freier USB Port
128 MB RAM (256 MB oder höher empfohlen)
700 MB Festplattenplatz (1 GB oder mehr empfohlen)
High Color Grafikkarte
Windows XP Home Edition, Windows XP Professional,Windows 2000,Vista, Windows 7

Spezifikationen

Technologie	CCD - Farbbildsensoren
Auflösung	3200 dpi
Scanmodi	Farbe: 48-Bit Input, 24-Bit Output Graustufen: 16-Bit Input, 8-Bit Output Schwarzweiß: 1-Bit
Maximaler Scanbereich	216 mm x 297 mm
Funktionstasten	Copy, OCR, PDF, E-Mail, Custom
Scanmethode	Single Pass
Stromversorgung	Eingangsspannung: 100 V ~ 240 V Ausgangsspannung: 24 V, 0,75 A
Filmhalter	35mm - Filmstreifen 6 gerahmte 35mm Dias 60 mm x 60 mm bis 13 cm x 18 cm
Abmessung (B x T x H)	265 mm x 440 mm x 79 mm
Anschluss	USB 2.0
Gewicht netto	2,8 kg
Schnittstelle	TWAIN – kompatibel
Betriebssystem	Windows 2000, XP, Vista, Windows 7

© 2011 alle Rechte vorbehalten. Alle verwendeten Markenzeichen sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.
Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

Händlerstempel

Plustek Technology GmbH
An der Strusbek 60-62
22926 Ahrensburg

Tel.: +49 4102 8913-0
Fax: +49 4102 8913-500
E-mail: info@plustek.de